


NUMBER  
C-175855




METRIC

PRINT DIST  
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



-1: AS SHOWN  
本 ☒



NOTE;

- ▲ MATERIAL; GLASS FIBER THERMO PLASTIC, POLYESTER (COLOR: BLACK)
- 2 TOLERANCE REFER TO GENERAL TOLERANCE

注記:

- ▲ 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (色は黒)
- 2 公差は一般公差を適用する。

Copyright ©1991年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1991 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				<b>AMP</b>		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
包含電線断面積 (WIRE RANGE) — mm <sup>2</sup> (AWG — )				被覆外径 (INSULATION DIA.) — mmφ				名称 (NAME) <b>DYNAMIC D-3000 SERIES KEYING PLUG FOR REC.HSG</b>			
材料 (MATERIAL) ▲				仕上 (FINISH) —				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC	番号 (No.)
A REVISE (J-0145) Y.T S.M 11/11/91				DR. 26/9/91 Y. TANAKA DE. 26/9/91 Y. TANAKA				10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		B	J
O RELEASED (J-0145) Y.T S.M 26/9/91				CHK. 26/9/91 S. MANABE APP. 26/9/91 S. MANABE				尺度 (SCALE) 5/1		REV. A	SHEET 1 OF 1
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE							