

Allgemeine Eigenschaften

Spannung	900V d.c.	1000V
Strom	max. 25A	max. 20A
max. Verlustleistung der Si.	3 W	
Querschnitt des Einbau - Poles	18mm	
Querschnitt Draht	0,5 mm ² - 10 mm ² (AWG 8-20)	
Schiene	EN 60715 (EN 50022); 18 mm	
Categorie	DC - 20 B	
Standards Sicherungen	IEC 60269-2: 2006 UL 284-4 IEC 60947 - 1 Ed. 4.0 EN 60947 - 1: 1999 + A1 +	
Standard Sicherungshalter	A2 IEC 60947 - 3 Ed. 2.1 EN 60947 - 3: 1999 + A1: 2001	

PV SH 10

Artikel.-Nr.	Anzahl der Pole	Ue / Ui [V]	I _{max} [A]	Kennmelder
1038001	1	900	25	-
1038002	2	900	25	-
1038003	1	900	25	LED
1038004	2	900	25	LED
1038005	1	1000	20	-
1038006	2	1000	20	-
1038007	1	1000	20	LED
1038008	2	1000	20	LED

#539 721-82
#539 722-82
#539 723-82
#539 724-82

PV SH Sicherungshalter

