

MINI DIN Steckverbindungen

MINI DIN –Kupplung Kunststoffausführung



71800– –

3-pol.	4-pol.	5-pol.	6-pol.	7-pol.	8-pol	8-pol. 360°	9-pol.



Ausführung 8pol 360° ungeschirmt

Lebensdauer

500 Zyklen ca. 10 pro Minute
(entspr. IEC-Publikation 130-1
und 130-9)

Belastbarkeit
Kontakt

3A/34V (ruhende Last/
Scheitelwert)
Ruhestromkontakt—1,5A

Durchgangswiderstand

Kontaktfeder-Steckerstift
<10mOhm
Erdungsfeder-Steckerstift
<30mOhm

Isolationswiderstand

Kontakt-übrige Metallteile
>10⁵ Mohm
(Wert für Auslieferungszustand
trocken)

Spannungsfestigkeit

500 V ~ eff.
(1 min-Kontakt gegen Kontakt
und Kontakt gegen Masse)

Ausziehungskraft aus Einzelfeder
>1,2N

Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

	Steckdosen
3-pol	732060
4-pol	732079
5-pol	732087
6-pol	732095
7-pol	732109
8-pol	732117
8-pol. 360°	732125
9-pol	

lagermassige Ausführungen