

RASPBERRY PI 5 PC 4GB



INHALT:

Raspberry Pi® 5 B 4 GB:

Prozessor	ARM Cortex-A76
Taktfrequenz	4* 2.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität	4GB LPDDR4 SDRAM
Anschlüsse extern	2* USB 2.0, 2* USB 3.0, 1* LAN (10/100/1000) 2* Micro HDMI™, 1* microSD, 1* USB-C® (Strom)
WLAN , Bluetooth® Version 5.0	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz/ 5 GHz

Aluminium Gehäuse:

Gehäuse Maße (L x B x H)	91 x 65 x 34 mm
Farbe	Schwarz
Besonderheit	Passive CPU Kühlung durch Gehäuse
Gehäuse Halterung Max. Breite 68 mm	Montierbar an VESA 75/100 , Hutschiene (TH35)

Micro HDMI auf HDMI Kabel Ver. 2,0,1.5M
 Patchkabel CAT5E STP geschirmt 1.0m
 Original Raspberry PI 5B Netzteil 5V / DC 5A über USB
 64 GB MSDHC Karte Klasse 10 „Bookworm“

EAN	4250236827360
Artikelnummer	CR-PI-5-PC1