

IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A



-
- 4 MPx Auflösung: 2.688 x 1.520 @ 25 fps
 - 2,8 mm Fixobjektiv (103° Blickwinkel)
 - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Bildergebnisse bei schwacher Beleuchtung
 - Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Bewegungserkennung mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
 - 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht etc.
 - Vandalismus- und wettergeschütztes Gehäuse (IK08 & IP66)
 - IR-LEDs für sehr klare Nachtsicht (bis zu 20 m Reichweite), ohne Kuppelleffekt dank extern liegender LEDs (keine störenden Reflexionen)
 - Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
 - microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
 - 12 V DC & PoE (802.3af)
-

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR DIE PROFI-ÜBERWACHUNG

Der IP Mini Dome ist eine kompakte, dezente Überwachungskamera. Sie ist mit Fix-Objektiven in der Variante A (2,8 mm) und B (4 mm) erhältlich.

Dezente 24/7 Außenüberwachung

Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das Vandalismus- und wettergeschützte IP67-Gehäuse (IK08) erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera mittels ABUS Link Station App.

2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität

IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Der IP Mini Dome ist in 2 Ausführungen erhältlich – für hohe Flexibilität bei Planung und Installation der Videoüberwachung. Die Kamera IPCB44511A (2,8 mm Fix-Objektiv, horizontaler Blickwinkel 103°) für breitwinklige Überwachungsszenen. Die Variante IPCB44511B (4 mm Fix-Objektiv, Blickwinkel 83°) zur Überwachung auf größerer Distanz.

Autom. Objekterkennung

Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme.

Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der ABUS Secvest und Secoris Alarmanlage sowie wAppLoxx Pro Plus kompatibel.

Komfortable Inbetriebnahme

Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400) und Wandhalter (TVAC32420) erhältlich. Die Gratis-Software „ABUS IP-Installer“ findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme.

Hinweis: Es liegt kein Netzteil bei, Steckernetzteil oder PoE-Switch als Zubehör erhältlich.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Abmessungen	(LxBxH) 109x109x58 mm
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	2
Anzahl Streams	3
Artikelprogramm	Professional
Audio	Integriert: Mikrofon
Auflösung	4 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Bauform	Mini Dome
Bewegungserkennung	max. 8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2688(H) x 1520(V) px
Bildoptimierung	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (nicht in Smart-Ereignis Modus)
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.4
Breite	109 mm

Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,65 kg
Digitaler Zoom	Ja
Durchmesser	109 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Funktionen	Scene Change Detection, Region of Interest
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	103 °
Höhe	58 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Ja
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAp-pLoxx	Ja
Kompatibel zu wAp-pLoxx Pro	Ja

IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Leistungsaufnahme	8,5 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Adapterplatte
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge	109 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	2688 x 1520 @ 25 fps
Max. Betriebstempera- tur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstempera- tur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Decke, Wand
Nettogewicht	0,38 kg

Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self- adaptive
Netzwerkamera Pro- tokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Neu	Nein
ONVIF	Profile G, S, T
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Produktgruppe	Kamera
Produktlogo	D11000100110268
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	8
Schutzart IP	67
Sonstige Funktionen	Objektklassifizierung Person/Fahrzeug
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD- Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	650 mA

IP Mini Dome 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Vertikaler Blickwinkel	55 °
Video Content Analyse (VCA)	Objekterkennung Mensch & Fahrzeug bei Tripwire Detection, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell