



2 JAHRE GARANTIE
2 YEARS WARRANTY

ANSMANN Toy NiMH Akku Mignon AA Typ 2700 (min. 2650 mAh) 2er Papierblister

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklenfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1000× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Mignon AA
- Kapazität: Typ 2700 (min. 2650 mAh)
- Spannung: 1,2 V

INFORMATIONEN

Produktnamen	Toy NiMH Akku Mignon AA Typ 2700 (min. 2650 mAh) 2er Papierblister
Artikelnummer	1312-0037
EAN-Code	4013674196180
Zolltarifnummer	85075000900
Materialgruppe	04
Lieferumfang	2x NiMH Akku Mignon AA Typ 2700 mAh (min. 2650 mAh)

Produkt	14,5 × 14,5 × 51 mm / 30 g
Verpackung + Produkt	86 × 15 × 123 mm / 68 g
Verpackungseinheit	12 Packs (150 × 112 × 92 mm)

