



JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
2

ANSMANN Dect NiMH Akku Mignon AA Typ 1800 (min. 1600 mAh) maxE 2er Papierblister

- Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
- Hohe Zyklfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
- Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
- Spannung: 1,2 V | Typ 1800 (min. 1600 mAh) | System: NiMH maxE | Zellengröße: Mignon AA
- NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
- Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Dieser Akku erreicht bis zu 1000 Ladezyklen
- Ideal geeignet für Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, Uhr, Wecker und sonstige technische Geräte
- Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert

INFORMATIONEN

Produktname Dect NiMH Akku Mignon AA Typ 1800 (min. 1600 mAh) maxE 2er Papierblister
Artikelnummer 1312-0038
EAN-Code 4013674196166
Zolltarifnummer 85075000900
Materialgruppe 04
Lieferumfang 2x NiMH Akku Mignon AA 1800 mAh

Produkt 14,5 × 14,5 × 51 mm / 23 g

