

ANSMANN NiZn Akku Mignon AA 2500mWh 4er

Nickel-Zink-Akku Mignon AA / 1,6 V - Hochleistungsakku für mehr Energie

Features

- Mignon AA NiZn Akku mit 1600 mAh und [86]
- Höhere Zellspannung von 1,6V gegenüber NiMH-Akkus mit 1,2V
- Hohe Leistungsabgabe auch bei niedrigen Temperaturen
- Sehr geringer Innenwiderstand, dadurch große Entladeströme möglich
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Schnelladefähig
- Temperaturbereich -20 bis +65 °C
- Hervorragende Hochstromfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Verpackung: platzsparender 4er Shrink



Artikelnummer: 1322-0005
 Lieferumfang: 4x NiZn Akku Mignon AA 1600 mAh
 Zolltarifnummer: 85078000900
 Verpackungseinheit: 12 (150 × 76 × 56 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,6 V
Zellengröße	Mignon AA
Zellenchemie	Nickel-Zink
Nominal-Kapazität	1600 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	4
Schnellladefähig	Ja
Energie	2,5 Wh
Farbe	schwarz
Verpackung	Schrumpffolie
Betriebstemperatur	-20 °C