

ANSMANN Lithium Batterie Mignon AA / FR6 8er Blister

Lithium Batterie Mignon AA / FR6 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- Mehr Kraft, mehr Energie und mehr Leistung im Vergleich zu bisherigen Alkaline Batterien
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von -40°C bis +60°C
- Bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien
- Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren
- Bis zu 700% mehr Energie als eine Zink-Kohle Batterie
- Besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch, wie Blitzgeräte, Digitalkameras, etc.



Artikelnummer: 1512-0012
Lieferumfang: 8 Extreme Lithium Batterien Mignon AA / FR6
Zolltarifnummer: 85065010900
Verpackungseinheit: 8 (182 × 129 × 142 mm)



Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nominal-Spannung | 1,5 V |
| Zellengröße | Mignon AA / FR6 |
| Haltbarkeit | 10 Jahre |
| Zellenchemie | Lithium |
| Anzahl Zellen in Verpackung | 8 |
| Farbe | silber |
| Verpackung | Blister |
| Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 - 30 °C |