

ANSMANN Alkaline Batterie Mono D / LR20 2er Blister

Alkaline-Batterie Mono D / LR20 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- ANSMANN-Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch
- Ideal für Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen und weitere Geräte
- 2er Blister ist dank des guten Preis-Leistungsverhältnis der ideale Mitnahmeartikel



Artikelnummer: 1514-0000
 Lieferumfang: 2 Alkaline Red Batterien Mono D / LR20
 Zolltarifnummer: 85061011000
 Verpackungseinheit: 10 (187 × 155 × 95 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Mono D / LR20
Haltbarkeit	7 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Anzahl Zellen in Verpackung	2
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lagertemperatur	5 - 25 °C