



ANSMANN Lithium Alkaline Knopfzellen-Set 24 St.

- Hochwertige Knopfzellen mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis für fast alle gängigen Anwendungen
- Universell einsetzbar z.B. in Uhren, Spielzeug, Taschenrechner, Messwerkzeug, Waage, Fernbedienung, Fahrradtacho, Spielecomputer, uvm.
- Alkaline Knopfzellen 1,5V / Lithium Knopfzellen 3V
- Die Alkaline-Knopfzellen entsprechen dem neuen Quecksilberverbot ab 01.10.2015
- Set bestehend aus:
 - Lithium: 2× CR1620, 2× CR2016, 2× CR2025, 8× CR2032
 - Alkaline: 1× LR60 / LR621 / AG1, 1× LR41 / LR736 / AG3, 2× LR66 / LR626 / AG4, 1× LR48 / LR754 / AG5, 1× LR55 / LR1120 / AG8, 1× LR54 / LR1130 / AG10, 1× LR43 / LR1142 / AG12, 2× LR44 / LR1154 / AG13

INFORMATIONEN

Produktnamen	Lithium Alkaline Knopfzellen-Set 24 St.
Artikelnummer	1516-0215
EAN-Code	4013674197040
Zolltarifnummer	85061011000
Materialgruppe	10
Lieferumfang	2× CR1620, 2× CR2016, 2× CR2025, 8× CR2032, 1× LR60 / LR621 / AG1, 1× LR41 / LR736 / AG3, 2× LR66 / LR626 / AG4, 1× LR48 / LR754 / AG5, 1× LR55 / LR1120 / AG8, 1× LR54 / LR1130 / AG10, 1× LR43 / LR1142 / AG12, 2× LR44 / LR1154 / AG13

Verpackung + Produkt 227 × 6 × 164 mm / 68 g
Verpackungseinheit 10 Packs (240 × 82 × 181 mm)



4 013674 197040