



ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2450

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität:
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeits-Datum: 10 Jahre
- Ideal für Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

INFORMATIONEN

Produktname	Lithium Knopfzelle CR2450
Artikelnummer	1516-0220
EAN-Code	4013674200337
Zolltarifnummer	85065030000
Materialgruppe	05
Lieferumfang	20 Knopfzelle CR2450

Produkt	24,5 × 24,5 × 5 mm / 7 g
Verpackung + Produkt	165 × 7 × 250 mm / 164 g
Verpackungseinheit	20 Packs (256 × 176 × 173 mm)

