



**3 JAHRE GARANTIE
3 YEARS WARRANTY**

ANSMANN Future T400FR

- Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester Hochleistungs-LEDs
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Vier Leuchtfunktionen: 100% / 30% Leuchtkraft, Stroboskop- und SOS-Funktion
- Helligkeit: 1.000 Lumen (100%), 130 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 3 h (100%), ca. 9 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 184 m
- **Modus** **Leuchtweite** **Lichtstrom** **Helligkeit** **Leuchtdauer**

2%	22 m	20 Lumen	130 Lux	95 Std.
25%	84 m	250 Lumen	1.800 Lux	6 Std.
100%	184 m	1.000 Lumen	8.500 Lux	3 Std.

- Schutzgrad: IPX4 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive wechselbarem 18650 Li-Ion Akkupack, Micro USB Kabel und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechender aufhängbarer Faltschachtel mit Sichtfenster
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktname	Future T400FR
Artikelnummer	1600-0150
EAN-Code	4013674105977
Zolltarifnummer	851310000000
Materialgruppe	02

Produkt	32 × 32 × 168,4 mm / 226 g
Verpackung + Produkt	125 × 55 × 272 mm / 312 g
Verpackungseinheit	30 Stück (580 × 392 × 295 mm)

PRODUKTINFORMATION

ANSMANN

Lieferumfang

Taschenlampe, Micro USB-Kabel, ANSMANN
18650 Li-Ion Akkupack 3,6V, Handschlaufe



4 013674 105977