



3 JAHRE GARANTIE
3 YEARS WARRANTY

ANSMANN M200F

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe 5W-LED für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Optischer Zoom: Stufen- sowie endloses Fokussieren von präzisem Punktlicht zu homogenem Flutlicht durch Drehen am Lampenkopf
- Mikrokontrollergesteuerter taktischer Endkappenschalter mit drei Leuchtfunktionen 100%/30%/Strobe
- Sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: 240 Lumen (100%), 80 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 7,5 h (100%), ca. 22 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 120 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 2x Mignon AA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktnummer	M200F
Artikelnummer	1600-0173
EAN-Code	4013674118281
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe M200F, 2x Mignon AA Batterien, Lanyard, Gürtelclip

Produkt	164 × 29 × 29 mm / 129 g
Verpackung + Produkt	84 × 30 × 192 mm / 246 g
Verpackungseinheit	6 Stück (219 × 93 × 289 mm)



4 013674 118281