



10
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN FL20W-R

- ANSMANN Luminary Flex Akku-Arbeitsstrahler mit 20 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.000 Lumen
- Zwei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose benutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (3.7V | 4.400mAh | 16.28Wh) mit Sicherheitselektronik - Schützt vor Überladung und Tiefentladung
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs - Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes USB-C Kabel für das Aufladen des Akkupacks
- Spritzwassergeschützt (IP54) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 70°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!

INFORMATIONEN

Produktname	FL20W-R
Artikelnummer	1600-0616
EAN-Code	4013674193820
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	FL20W-R, USB-C Kabel, Bedienungsanleitung

Produkt	270 × 280 × 70 mm / g
Verpackung + Produkt	280 × 75 × 290 mm / 1300 g
Verpackungseinheit	10 Stück (580 × 405 × 315 mm)

