



10
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN WFL20W-S

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.200 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 5 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 180° vertikal verstellbar

INFORMATIONEN

Produktname	WFL20W-S
Artikelnummer	1600-0622
EAN-Code	4013674201723
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	13
Lieferumfang	WFL20W-S, Bedienungsanleitung

Produkt	159 × 53,5 × 189 mm / g
Verpackung + Produkt	162 × 56 × 196 mm / 900 g
Verpackungseinheit	6 Stück (342 × 202 × 174 mm)



4 013674 201723