



10 JAHRE GARANTIE
10 YEARS WARRANTY

ANSMANN FL50W-R

- ANSMANN Luminary Flex Akku-Arbeitsstrahler mit 50 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 4.500 Lumen
- Zwei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose benutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (2x 3.7V | 4.400mAh | 16.28Wh) mit Sicherheitselektronik - Schützt vor Überladung und Tiefentladung
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs - Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes USB-C Kabel für das Aufladen des Akkupacks
- Spritzwassergeschützt (IP54) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 70°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!

INFORMATIONEN

Produktnamen	FL50W-R
Artikelnummer	1600-0630
EAN-Code	4013674201808
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	13
Lieferumfang	FL50W-R, USB-C Kabel, Bedienungsanleitung

Produkt	305 x 280 x 75 mm / 0 g
Verpackung + Produkt	315 x 75 x 280 mm / 1700 g
Verpackungseinheit	5 Stück (410 x 335 x 305 mm)



4 013674 201808