



**2 JAHRE GARANTIE  
2 YEARS WARRANTY**

### ANSMANN Triohead 7000R inkl. Tripod

- Arbeitsstrahler für Akkubetrieb (Li-Ion-Akkupack 7,3V | 4000mAh | 29,2 Wh)
- Flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Einfach aufladbar über Typ-C-Ladekabel
- Mit 3x 22W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 7000 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- Helle LED-Farbe von 6500 - 7500 K bei CRI Ra>80
- Starke Haltemagnete sowie integrierter Aufhängehaken im Leuchtensockel
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschütztes und stoßfestes Gehäuse
- Inkl. Stativ mit einer Höhe von bis zu 2m ausziehbar

### INFORMATIONEN

Produktname	Triohead 7000R inkl. Tripod
Artikelnummer	1600-0697
EAN-Code	4013674209064
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	LED-Arbeitsstrahler, Stativ, Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	205 × 97,3 × 90,5 mm / g
Verpackung + Produkt	794 × 179 × 97 mm / 3400 g
Verpackungseinheit	4 Stück (800 × 364 × 206 mm)



4 013674 209064