

Bezeichnung **M8 Kabeldose, Polzahl: 5, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PVC grau, 5 x 0.34 mm²**


Produktgruppe **M8 Serie 718**

Bestellnummer **77 3406 0000 20005-0500**


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild



	X	Y
1	1,7	-0,35
2	0,975	1,45
3	-1,7	-0,35
4	-0,975	1,45
5	0	-1,35

1 braun
2 weiß
3 blau
4 schwarz
5 grau

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Umstellung von der alten auf die neue Bestellnummer zu Abweichungen in den technischen Spezifikationen kommen kann. Für detaillierte Fragen zum Produkt verwenden Sie bitte das "Kontakt zum Customer Service"-Modul, rechts auf dieser Webseite.

Steckverbinder-Bauform
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart
Anschlußquerschnitt (mm)
Anschlußquerschnitt (AWG)
Obere Grenztemperatur
Untere Grenztemperatur
Zolltarifnummer
Verpackungseinheit

Kabeldose
schrauben
am Kabel angespritzt
0.34 mm²
22
85 °C
- 25 °C
85444290
1

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C) 3 A
Bemessungsspannung 30 V
Bemessungs-Stoßspannung 800 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
EMV-Tauglichkeit nicht geschirmt
Schutzart IP67
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche Au (Gold)
Material Kontaktkörper PUR
Material Gehäuse PUR

Bezeichnung	M8 Kabeldose, Polzahl: 5, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PVC grau, 5 x 0.34 mm²
Produktgruppe	M8 Serie 718
Bestellnummer	77 3406 0000 20005-0500

Technische Daten

Kabeldaten

Kabellänge	5 m
Mantelmaterial	PVC
Isolation Litze	PVC
Litzenaufbau	42 x 0,1 mm
Kabeldurchmesser	4.8 mm
Leiterwiderstand	57 Ω/Km
Temperaturbereich Kabel bewegt °C von	-5 °C
Temperaturbereich Kabel bewegt °C bis	105 °C
Temperaturbereich Kabel fest °C von	-40 °C
Temperaturbereich Kabel fest °C bis	105 °C
Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 10 x Ø
Zulassung	UL listed
UL Stil 1	AWM2517

Bezeichnung	M8 Kabeldose, Polzahl: 5, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PVC grau, 5 x 0.34 mm²
Produktgruppe	M8 Serie 718
Bestellnummer	77 3406 0000 20005-0500

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.