

Artikel-Nr.: 3280531

Bez.: Cat. 8 Verlegekabel, S/FTP, LSZH, blau, 25m

Cat. 8 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum.

- Spezifikation: Cat. 8 (Class I)
- Übertragungsfrequenz bis zu: 2000MHz
- Bandbreite bis zu: 40Gbit/s
- Cat. 8 Performance bis 24m Verlegekabel Länge
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Schirmung 2: verzinktes Kupfer Geflecht
- Schirmungsklasse: S/FTP
- Aufbau Kabel: AWG 22/1
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 8,2mm
- BauPVO Euroklasse: B2ca-s1a, d1, a1
- Farbe Kabel: blau
- Wicklung: Ring und Folie
- Länge: 25,0m

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

