

Artikel-Nr.: 3280534

Bez.: Cat. 8.2 Verlegekabel, S/FTP, ProLine, grün, 100m

Cat. 8 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum.

Professionelles Verlegekabel mit GHMT Zertifizierung nach:
ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
IEC 61156-9 Ed.3.0 (2020-04)

Auch kompatibel mit Cat. 8.1 (Class I), beachten Sie hierbei die Maximallänge von 30m (2x Rangierkabel 3m + Verlegekabel 24m).

- Spezifikation: Cat. 8 (Class II)
- Zertifikate:

GHMT Type Approval

Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 8.2

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

IEC 61156-9 Ed.3.0 (2020-04)

ETL verified to ANSI/TIA-568.2-D and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 8.2

- Übertragungsfrequenz bis zu: 2000MHz
- Bandbreite bis zu: 40Gbit/s
- Standards:

EN 50290-2-27, EN 50173, EN 60332-1-2, EN 60754-1/2,
EN 61034-2, EN 50173-1, IEC 61156-9

- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Schirmung 2: Geflecht (verzinntes Kupfer)
- Schirmungsklasse: S/FTP
- Aufbau Kabel: AWG 22/1
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 8,4mm
- BauPVO Euroklasse: B2ca-s1a, d1, a1

· Unterstützt: 10GBase-T, 25GBase-T, 40GBase-T,
Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 1-3 (PD-Type 1, 2-pairs),
IEEE 802.3at Class 4 (PD-Type 2, 2-pairs), IEEE 802.3bt Class 5-6
(PD-Type 3, 4-pairs), IEEE 802.3bt Class 7-8 (PD-Type 4, 4-pairs)

- Farbe Kabel: grün
- Wicklung: Ring und Folie
- Länge: 100,0m

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

