


1506137



Alle Angaben in mm

Auszugslänge L ca.	3200	Blocklänge LO ca.	800
Durchmesser D ca.	7,6	Spiraldurchmesser DO ca.	27-31

Seitenlänge L1 ca.	500	Ausrichtung	axial
Seitenlänge L2 ca.	500		axial

Art der Leitung: H05BQ-F
Querschnitt: 4 G 1 mm²
Mantelart: PUR
Mantelfarbe: orange
BKL Artikel Nr: 1506137

H05BQ-F 300/500 V, H07BQ-F 450/750 V

Aufbau
1. Feindrähtiger Kupferleiter
2. EPR-Isolation
3. Polyurethan Außenmantel

- Betriebstemperatur:
- 40 ... +90 °C

Eigenschaften
Halogenfrei
Hohe mechanische Beanspruchbarkeit
(Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest)
Gute Wechselbiegefestigkeit
Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien)
Beständig gegen Umwelteinflüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit)

ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
info@bkl-electronic.de