


# 1506152



Alle Angaben in mm

Auszugslänge L ca. 3200  
Durchmesser D ca. 14,7

Blocklänge L0 ca. 800  
Spiraldurchmesser DO ca. 53-57

	Ausrichtung
Seitenlänge L1 ca.	500
Seitenlänge L2 ca.	500

Art der Leitung: H07BQ-F  
Querschnitt: 5 G 4 mm<sup>2</sup>  
Mantelart: PUR  
Mantelfarbe: orange  
BKL Artikel Nr: 1506152

H05BQ-F 300/500 V, H07BQ-F 450/750 V

Aufbau	Eigenschaften
1. Feindrähtiger Kupferleiter	Halogenfrei
2. EPR-Isolation	Hohe mechanische Beanspruchbarkeit
3. Polyurethan Außenmantel	(Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest) Gute Wechselbiegfestigkeit
- Betriebstemperatur:	Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien)
-40 ... +90 °C	Beständig gegen Umwelteinflüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit)

#### ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.  
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.  
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.