


Artikel-Nr.: 2807358

Bez.: M8 Sensor/Aktor Einbaustecker Hinterwandmontage, 3-polig, M8, Print

**Technische Daten**

Verpackungseinheit	10
Befestigungsgewinde	M8x1
Steckverbinder	Stecker, gerade, M8
Polzahl	3
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Reflow	2 min. 250 °C
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 °C)	4 A
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Wandstärkenbereich ( $\Delta h$ )	2,0...4,5 mm
drehbare Befestigungsschraube	Ja
Anschlussart	Printanschluss
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)



[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

**BKL**  
ELECTRONIC