



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Inspektionskamera

GIC 4/5 Imager 8,3 mm/3,5 m



Extralanges Kamerakabel, kompatibel mit GIC 12V-5-27 C und GIC 12V-4-23 C

Die wichtigsten Daten

Bestellnummer 1 600 A02 R6P

Technische Daten

Technische Daten

Aufsatz kompatibel mit	GIC 12V-5-27 C, GIC 12V-4-23 C, GIC 5-27 C, GIC 4-23 C
Länge des Kamerakabels	350 cm
Durchmesser Kamerakopf	8,3 mm
Kameraauflösung, px	1280 x 720 px
Sichtfeld	75°
Fokussentfernung	30 - 80 mm
Unterstützt die Orientierungsfunktion	ja
IP-Schutz	IP67
Zusätzlicher Schutz 30 min, eingetaucht in	Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol, Salzwasser (Salzgehalt 26,5 %)



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Langes Kamerakabel (3,5 m) zur Untersuchung von Objekten wie Rohre und Leitungen
- Unterstützt Orientierungsfunktionen: AutoUp (GIC 12V-5-27 C)/Up Indicator (GIC 12V-4-23 C)
- Ideal für raue Baustellen dank Schutz gegen Staub, Wasser und sonstige Flüssigkeiten

PROTECTED TOOLS
Resist Water | Dust

