

Schloss, +Einsatz, 5mm Doppelbart

Typ LC-DBIT5-CS
Katalog Nr. 133103



Lieferprogramm

Sortiment		Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör		Schließ- und Verschlusssysteme
Zubehör		Universalverschlüsse
Beschreibung		Schlossschild aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss Schließensätze und Riegel aus Metall Gegenmutter aus Metall, mit Schneidkerben kompatibel mit Standardriegeln
Oberflächenbeschaffenheit		staubgrau RAL 7037, pulverbeschichtet
Ausstattung		5 mm Doppelbart
verwendbar für		standardisierte Türausschnitte 22,5 x 20,4 mm

Technische Daten nach ETIM 7.0

Energieverteilungssysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Schließsystem für Schaltschranksysteme (EC000327)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilungssystem/Schaltanlage / Schließsystem für Schaltschranksysteme (ecI@ss10.0.1-27-40-06-41 [AC0555011])		
Ausführung des Handgriffes		sonstige
Knebel		nein
Hängeschlossverriegelung		nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)		nein
Art der Schließung		Doppelbart