



**EVGK Gabelverschienung, 3-phasic, L1 - L2 - L3, kürzbare Version
inklusive Endkappen, 12 Teilungseinheiten, 10 mm²**

Typ EVGK-3PHAS/12MODUL
Katalog Nr. EP-501069

Lieferprogramm

Grundfunktion			Stromschiene
Grundfunktion Zubehör			Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Bemessungsstrom	I _n	A	63
Bemessungskurzschlussfestigkeit	I _{cn}	kA	25
Sammelschienentyp			3-phasic
Sortiment			EVGK

Technische Daten

Elektrisch

Ausführungen entsprechend			IEC 664
Normen und Bestimmungen			DIN EN IEC 61439-1:2021-10 DIN EN IEC 61439-6:2013-06 IEC 664 IEC 60895-2-12 VDE 0110 DIN EN 60754-1
Bemessungsstrom	I _e	A	63
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	kV	4
Bemessungskurzschlussfestigkeit	I _{cn}	kA	25

Mechanisch

Klimafestigkeit			IEC 68-2
Verschmutzungsgrad			2