



Transformator, 230V, 12/24V, 2/1A

Type **TR-G2/24**
Catalog No. **272484**

Illustrasjon lik

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I _n	A	0
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P _{vid}	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P _{vid}	W	7.92
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P _{vs}	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P _{ve}	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-25
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	35
			0

Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Ringtransformator (EC001547)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Transformer, converter, coil / Bell transformer / Bell transformer (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])			
Primærspenning			230
Sekundærspenning 1			12
Sekundærspenning 2			24
Sekundærspenning 3			0
Sekundærstrømstyrke 1			2
Sekundærstrømstyrke 2			1
Sekundærstrømstyrke 3			0
Maks utgangseffekt			0
Maks utgangsstrøm			0
Maks effekttap			0
Type transformator			Standard ringeklokketrafo
Utenpåliggende			Ja
Innfelt montasje			Nei
For rekkemontasje			Ja
Lengde			55
Bredde			54
Høyde			90
Bredde i antall modullomrom			3
Kortslutningsbeskyttet			Ja
Temperaturbeskyttelse			Ja
Med av/på-bryter			Nei