



Dobbel lampe, 24AC/DC, rød / grønn

Type Z-UEL24
Catalog No. 284924

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig	P _{vid}	W	2

Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Indikatorlys for DIN-skinne (EC001657)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Indicator light for distribution board (ec1@ss10.0.1-27-14-23-24 [ACN367011])			
Hettefarge			Andre
Lampetype			LED
Lampesokkel			Andre
Maks lampeeffekt			2
Merkespennig			24
Spenningsstype			AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom			1
Innbyggingsdybde			60
Beskyttelsesklasse IP			IP40