



Einzeleuchte, 24AC/DC, rot/grün

Typ Z-UEL24
Katalog Nr. 284924

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P _{vid}	W	2

Technische Daten nach ETIM 8.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Leuchtmelder Reiheneinbau (EC001657)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Leuchtmelder Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-24 [ACN367011])			
Farbe der Kalotte			sonstige
Leuchtmittel			LED
Lampensockel			sonstige
Max. Lampenleistung		W	2
Bemessungsspannung		V	24
Spannungsart			AC/DC
Breite in Teilungseinheiten			1
Einbautiefe		mm	60
Schutzart (IP)			IP40