



max. Anzugsdrehmoment (a)
der Schraube 90 Ncm.

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über die Bezeichnungen über den Schnitt für Innengewinde!

Werkstoff: **Bondstahl 0,5 DIN1544**
Werkstoff-Nr. 1.4310-K115
federhart

Maßstab **5:1**
Federmutter L2212

Auftr.-Nr. **992 0212 000**
Ers. für Zeich.: **SKL 6001.0092.86**

Fremdskizzen		Name	
DIN 7168	Tag	Mane	
mittel	12.9.	JK	
86	Zeich.	SJK	
Stech	Nr.		

PAPST
PAPST-MOTOREN
GmbH & Co KG
St. Georgen / Schwarzwald

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
a	08.04.83	1.3	Eden

130

130
130
130
130
130
130
130