



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Winkelschleifer

AXXIO 18/115 Q

Art.-Nr.: 4431150

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825642698

Der Einhell Akku-Winkelschleifer Axxio 18/115 Q ist Mitglied der Power X-Change-Familie, bei der sich der Akku (2,5 Ah und größer) in allen Geräten der Systemreihe verwenden lässt. Der Einhell PurePOWER Brushless Motor sorgt für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Softstart, Wiederanlauf- und Überlastschutz dienen der Sicherheit. Entkoppelung von Motor & Getriebe, Softgrip und der flexibel montierbare Zusatzhandgriff sorgen für angenehmes Arbeiten. Die Quick-Fix Nut ersetzt den Stirnlochschlüssel, der Wechsel erfolgt werkzeuglos. Der Scheibenschutz hat eine Schnellverstellung. Das Aluminium-Getriebegehäuse ist robust. Die Lieferung erfolgt ohne Akku, Ladegerät und Trennscheibe.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Quick fix nut für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Lieferung ohne Trennscheibe



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Scheibendurchmesser | 115 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 28 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.54 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.85 |
| - Maße Einzelverpackung | 305 x 140 x 105 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.6 kg |
| - Maße Exportkarton | 320 x 300 x 340 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4962 10290 12498 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



DIA-Trennschleif dünn 115x1,2
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49721150
EAN-Code: 4009317211501
Einhell Accessory



2 Schleifmop 115 K 40/80
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49795505
EAN-Code: 4009317955054
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



10 Trennschei. dünn 115x1,0
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49711944
EAN-Code: 4009317119449
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah

2.0 Ah

2.5 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.2 Ah

6.0 Ah

8.0 Ah

Testaufbau: