

## ASCM 18 QSW AS



### 4-Gang Akku-Bohrschauber

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben.

Bestellnummer: 7 116 14 61 00 0

## FEIN Vorteile

- › Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6 mm.
- › Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- › Mit der kompakten und leichten Bauweise von 1,3 kg ist der ASCM 18 QSW der leichteste 4-Gang Schrauber im Branchenvergleich.
- › Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- › QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- › Mechanische Drehmomenteinstellung.
- › Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 100 % mehr Verschraubungen (ca. 1 100 Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (ProCORE 4 Ah).
- › Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- › Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- › Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- › Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- › Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- ✓ 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

- ✓ 1 Gürtel-Clip

- ✓ 1 Bitgarage

## Ausstattung

- ✓ Abnehmbares Bohrfutter

- ✓ QuickIN Zubehör-Schnittstelle

- ✓ 4-Gang-Getriebe

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	<b>18 V</b>
Akku-Kompatibilität	<b>Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen</b>
Akku-Schnittstelle	<b>18 V AMPShare</b>
Motor	<b>bürstenlos</b>
Getriebe	<b>4-Gang</b>
Zubehör-Schnittstelle	<b>QuickIN</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>400 / 700 / 1 400 / 2 500 min<sup>-1</sup></b>
Max. Drehmoment (hart/weich)	<b>40 / 30 Nm</b>
Drehmomentstufen	<b>20 + 1</b>
Bohrfutter-Spannweite	<b>1,5 - 13 mm</b>
Schrauben	<b>8 x 200 mm</b>
Bohr-Ø Stahl	<b>13 mm</b>
Bohr-Ø Holz	<b>40 mm</b>
Gewindebohren	<b>M 8</b>
Gewicht ohne Akku	<b>1,30 kg</b>

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	<b>80,3 dB</b>
Messunsicherheit des Messwertes KpA	<b>5 dB</b>
Schallleistungspegel LWA	<b>88,3 dB</b>
Messunsicherheit des Messwertes KWA	<b>5 dB</b>
Schallpeakwert LpCpeak	<b>94,0 dB</b>
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	<b>5 dB</b>
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	<b>ah,D 1,3 m/s<sup>2</sup></b>
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	<b>ah 0,9 m/s<sup>2</sup></b>
Messunsicherheit des Messwertes Ka	<b>1,5 m/s<sup>2</sup></b>

## Anwendungsbeispiele



**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

