


# Abluftdrosselventil GRE-1/4

Teilenummer: 10352

**FESTO**



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalenndurchfluss in Drosselrichtung	996 l/min
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar	0 ... 996 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	25 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing