

Festo AG & Co. KG

11914

Fronttafelventil SV-5-M5-B

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnenndurchfluss	95 l/min
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	2,3 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungs kraft	17 N
Produktgewicht	53 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing