


Schalldämpfer AMTE-M-LH-G18

Teilenummer: 1205860
★ Kernprogramm

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	1.735 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	7,5 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform