

Y-Steckverbindung QSY-10-8-20

Teilenummer: 130814

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 4,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 20 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geöltter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Produktgewicht | 20 g |
| Anzahl Abgänge | 2 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |