



# Spannmodul EV-20/75-5

Teilenummer: 13291

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	5 mm
Spannfläche	20x75
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C
Produktgewicht	130 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)