

Festo AG & Co. KG

162842

Präzisionsmanometer

MAP-40-4-1/8-EN

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Anzeigebereich [bar]	0 - 4 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 - 4 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	60 g

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

kein Azetylen
kein Sauerstoff

© 2018 Festo AG & Co. KG