

Festo AG & Co. KG

164274

Winkeldose

PEV-1/4-WD-LED-24

für Druckschalter, mit LED.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Zulassung	RCM Mark
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC	15 - 30 V
Strombelastbarkeit	8 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 - 90 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG