

Festo AG & Co. KG

165003

**Schalldämpfer
UC-M5**

aus Kunststoff.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Produktgewicht	0,4 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG