

Festo AG & Co. KG

174308

Blindstopfen

B-M5-B

nach DIN 908, mit Dichtring.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Gebindegröße	10
Nenn-Anziehdrehmoment	1,33 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	1 g
Befestigungsart	Innensechskant SW2,5
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring	Edelstahl NBR

© 2018 Festo AG & Co. KG