


**Steckdosenleitung
KMEB-2-24-M12-0,5-LED**
Teilenummer: 177677

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Werte
Einbaurlage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt nach DIN EN 175301-803 Form C 5-polig
Kabelaufbau	3 x 0,5 mm ²
Kabeldurchmesser	4,6 mm
Kabellänge	0,5 m
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Werkstoffinformation Gehäuse	PA POM
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze