

Feststellpatrone

KP-12-600

Teilenummer: 178456

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Werte
Einbaulage	beliebig
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Konstruktiver Aufbau	Kippscheiben
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	<= 10 bar
Min. Lösedruck	3 bar
zu klemmendes Rundmaterial	12 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Statische Haltekraft	600 N
Produktgewicht	50 g
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Feder	Federstahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoffinformation Klemmbacken	Messing
Werkstoffinformation Kolben	POM