

Leuchtdichtung MF-LD-12-24DC

Teilenummer: 19143

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Schaltstellungsanzeige	LED
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 24 V
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0,05 W
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,6 Nm
Produktgewicht	1,6 g
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform MSF
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)