

Festo AG & Co. KG

19145

## Leuchtdichtung MC-LD-12-24DC

für Magnetspulen MSN1G, MSN1W.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Produktgewicht	1,6 g
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform MSC nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Betriebsspannungsbereich DC	12 - 24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0,05 W
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)

© 2018 Festo AG & Co. KG