

Festo AG & Co. KG

193457

## Steckdosenleitung KMEB-1-24-10-LED

vorkonfektioniert, für VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	460 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 3-polig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabelaufbau	3x0,5
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA66-GF30
Werkstoff Steckkontakte	Bronze