


Kupplungsstecker KS4-CK-6

Teilenummer: 2151

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4,9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	432 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform