

Festo AG & Co. KG

2310

Schalldämpfer

U-1/2

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	10600 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Produktgewicht	58 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG