

Festo AG & Co. KG

32960

Lagerstück

LNZG-40/50

(2 Stück) für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung DNGZS.

Diese Befestigung kann auch bei DNC, DNG und DNGU-Zylindern mit Mittelschwenkflansch oder Schwenkring verwendet werden.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Baugröße	40/50
Basierend auf Norm	ISO 15552
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 - 80 °C
Produktgewicht	129 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lager	Kunststoff

© 2018 Festo AG & Co. KG